

Stezni kosni tuljak za narezno svrdlo, MK/Ø: 3/10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	345000 3/10
GTIN	4045197311740
Razred artikla	37E

Opis**Izvedba:**

Prokaljeno, provrt i vanjski konus brušeni.

Upotreba:

Za prihvat cilindričnih ureznika i razvrtača s četverokutom.

Standard:

DIN 6328

Podaci:

Za prihvat u namjestivim adapterima, kutnim glavama, brzo izmjenjivim steznim čahurama za izradu navoja, u strojevima s više vretena gdje se vretena nalaze u neposrednoj blizini.

Napomena:

Nije prikladno za glodanje!

Tehnički opis

za Ø drške	10 mm
za Ø drške	8 mm
Vrsta proizvoda	Stezni tuljak