

**Viljuškasta stezna poluga, DIN 6315 GN, širina proreza× dužina: 22X250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371400 22X250
GTIN	4020772070922
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

širina	60 mm
Širina proreza	22 mm
ukupna duljina	250 mm
za stezne vijke	M20; M22
Visina	40 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Vrsta proizvoda	Stezaljka