

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:  
14X200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 14X200
GTIN	4020772070519
Razred artikla	35A

**Opis****Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

**Tehnički opis**

za stezne vijke	M12; M14
ukupna duljina	200 mm
Širina proreza	14 mm
širina	38 mm
Visina	25 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka