

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:  
33X315mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 33X315
GTIN	4020772070625
Razred artikla	35A

**Opis****Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	315 mm
za stezne vijke	M30
Širina proreza	33 mm
širina	74 mm
Visina	50 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka