

Mitutoyo**Digitalno pomično mjerilo Carbon, mjesto područje: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415400 2000
GTIN	2050001058010
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Rezultat mjerenja se prikazuje na lako čitljivom zaslonu.

S klizačem za konstantnu silu mjerenja. Ekstremno lagano. Zadana vrijednost može se unaprijed odrediti (preset), prespajanje za unutarnja i vanjska mjerenja (Offset).

Funkcija:

IP66: Postoji zaštita od jakih mlazova vode ili privremene poplave i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnički opis

Duljina kraka	150 mm
Kalibriranje	A1
Težina	2,56 kg
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Mjesto područje	0 - 2000 mm
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1

Tip baterije	SR44
IP-klasa zaštite	IP 66
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,12 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 2000 mm	021000 2000
--	-------------

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497085 USB2
Odašiljač tip S11E	498966 S11E
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497085 D1
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497085 D2