

Mitutoyo**Digitalno pomično mjerilo s mjernim ticalima, mjerno područje: 1000mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	415350 1000
GTIN	4946368124872
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Rezultat mjerenja se prikazuje na lako čitljivom zaslonu.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080 i 497100.

Tehnički opis

Duljina kraka	150 mm
Mjerno područje	0 - 1000 mm
Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,07 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	USB sučelje

Prihvata	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000

Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
Priključni kabl tip D2	497080 D2
Priključni kabl tip USB2	497080 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl tip D1	497080 D1
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497100 D1