



Digitalno pomično mjerilo TWIN CAL IP67 bez mjernih ticala, mjerno područje: 500mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	415358 500
GTIN	7630041106367
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni prikaz 11 mm, „Soft touch“ kućište, automatsko isključenje (2h), TLC-TWIN sučelje za prijenos podatak. Vijek trajanja baterije otprilike 12000 sati.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 500 mm
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	150 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Očitavanje	mm / inči
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB