

**HOLEX****Prihvat za listove pile, za list pile  $\varnothing d_1$ : 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	345510 40
GTIN	4045197698766
Razred artikla	32X

**Opis****Izvedba:**

Poboljšan, vanjski i unutarnji  $\varnothing$  brušeni, izvedba drške prema DIN 1835 B. Koncentričnost 0,01 mm. **Za prihvat na steznu glavu s bočnim stezanjem  $\varnothing (d_3)$  20 odnosno 25 mm.**

**Upotreba:**

Za prihvat listova pile br. 175000 – 179820 s  $\varnothing (d_1)$  od 20 – 100 mm i debljinu listova pile od 0,2 – 6 mm.

**Dio isporuke:**

Prihvat, pritezni vijak i međuprsten.

**Tehnički opis**

$\varnothing d_3$	20 mm
$\varnothing d_4$	19,5 mm
za list pile $\varnothing d_1$	40 mm
Duljina D (L)	110 mm
$\varnothing d_2$	10 mm
A	60 mm
Vrsta proizvoda	Prihvat za listove pile

**Pribor**

Rezervna pločica za prihvate za listove pile za list pile Ø d1  
40 mm

345561 40

Rezervni vijak za prihvate za listove pile za list pile Ø d1 40  
mm

345566 40