

**Mahr****Digitalno pomično mjerilo MarCal bez mjernih ticala, mjerno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415322 500
GTIN	4059192002930
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Izravno očitavanje preko čitkog, velikog digitalnog prikaza. Mjerne površine precizno lepane.** Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	0 - 500 mm
Duljina kraka	150 mm
Očitavanje	mm / coli
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,0005 col

Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,04 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkks kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500

## Pribor

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2