

**Prihvat za listove pile, za list pile  $\varnothing$  d1: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	345510 50
GTIN	4045197698773
Razred artikla	32X

**Opis****Izvedba:**

Poboljšan, vanjski i unutarnji  $\varnothing$  brušeni, izvedba drške prema DIN 1835 B. Koncentričnost 0,01 mm. **Za prihvat na steznu glavu s bočnim stezanjem  $\varnothing$  (d<sub>3</sub>) 20 odnosno 25 mm.**

**Upotreba:**

Za prihvat listova pile br. 175000 – 179820 s  $\varnothing$  (d<sub>1</sub>) od 20 – 100 mm i debljinu listova pile od 0,2 – 6 mm.

**Dio isporuke:**

Prihvat, pritezni vijak i međuprsten.

**Tehnički opis**

za list pile $\varnothing$ d <sub>1</sub>	50 mm
$\varnothing$ d <sub>3</sub>	25 mm
$\varnothing$ d <sub>4</sub>	24,5 mm
Duljina D (L)	136 mm
A	78 mm
$\varnothing$ d <sub>2</sub>	13 mm
Vrsta proizvoda	Prihvat za listove pile

**Pribor**

Rezervna pločica za prihvate za listove pile za list pile Ø d1  
50 mm

345561 50

Rezervni vijak za prihvate za listove pile za list pile Ø d1 50  
mm

345566 50