

**Navojni oslonac s aluminijskim kućištem, najveća visina dosjeda: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373550 80
GTIN	4020772075811
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Permanentni magnet u kućištu omogućuje točno i jednostavno pozicioniranje **kod okomitog stezanja**.

Napomena:

S provrtom za centriranje \varnothing 12 mm za glave art. 375000 – 375010.

Tehnički opis

za stezne poluge sa širinom proreza	14 - 22 mm
Nosivost	30 kN
\varnothing glave	50 mm
\varnothing donjeg dijela	50 mm
najveća visina dosjeda	80 mm
najmanja visina dosjeda	60 mm

Tip	6400
Vrsta proizvoda	Navojni oslonac