

**Navojni oslonac s aluminijskim kućištem, najveća visina dosjeda: 110mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373550 110
GTIN	4020772075828
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Permanentni magnet u kućištu omogućuje točno i jednostavno pozicioniranje **kod okomitog stezanja**.

Napomena:

S provrtom za centriranje \varnothing 12 mm za glave art. 375000 – 375010.

Tehnički opis

\varnothing donjeg dijela	50 mm
najmanja visina dosjeda	80 mm
za stezne poluge sa širinom proreza	14 - 22 mm
\varnothing glave	50 mm
najveća visina dosjeda	110 mm
Nosivost	30 kN

Tip	6400
Vrsta proizvoda	Navojni oslonac