

**Par čeljusti za nisko stezanje Bulle s priborom, širina utora a: 28mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375110 28
GTIN	4020772073039
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Ravna izvedba, bez T vijaka. Stezanje pod bilo kojim kutem u odnosu na utor stola. Kada se pritegne bočni vijak obradak je čvrsto stegnut na stol stroja putem čeljusti klina.

Upotreba:

Za nisko stezanje ploča izravno na stolu stroja.

Materijal:

Poboljšani čelik, i bruniran.

Dio isporuke:

Uključuje 2 pričvrtna vijka, DIN 912, 10.9, T-utorne matice i 6-kutni ključ ISO 2936 C.

Napomena:

Isporučuje se samo u paru!

Tehnički opis

za stezne vijke	M24
Visina	30 mm
širina	78 mm
Duljina	140 mm
Širina utora a	28 mm
Tip	6490

Vrsta proizvoda

Pritezač prema dolje