

HOLEX®
CNMG 120412 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250254 HBX130
GTIN	4045197816511
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120412 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

 Dubina reza a_p : 1 - 6 mm

 Posmak f : 0,05 - 0,55 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Vrsta	HBX130
Glavna primjena	M
Posmak f	0,05 - 0,55 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 6 mm
Lomač odvojenih čestica	MM

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Bušeca šipka
Seriya	eco-QT-/ eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno