

**Klin za podešavanje „Herkules“, najveća visina dosjeda: 190mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	374900 190
GTIN	4020772072797
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsta konstrukcija; nodularni lijev i kaljeni čelik. **Brušene površine klina dopuštaju precizno i ravnomjerno namještanje visine** s točnosti većom od 1/10 mm. Visina je namjestiva putem narovašenog vijka ili s viljuškastim ključem. Dvostruki učinak rezultira velikim hodom i preciznim vertikalnim gibanjem bez bočnog odstupanja.

Upotreba:

Posebice za radove s teškim lijevanim ili kovanim dijelovima na velikim alatnim strojevima nakon označavanja.

Dio isporuke:

Uključena izmjenjiva glava art. 375000.

Napomena:

Ravni dosjed izratka s provrtom za centriranje \varnothing 12 mm za nastavke br. 375000 – 375030.

Tehnički opis

najveća visina dosjeda	190 mm
Nosivost	250 kN
Podešavanje visine po okretaju vretena	2,02 mm

najmanja visina dosjeda	170 mm
Širina osnovne površine	145 mm
Duljina osnovne površine	175 mm
Tip	6460
Vrsta proizvoda	Klin