

**Dubinomjer, mjesto područje: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418000 1000
GTIN	4045197203625
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mjerna letvica i mjerni klizač s čisto ugraviranom skalom. Mjerne površine precizno brušene. Mjerni klizač matirano kromiran.

Dio isporuke:

Od vel. 500 u jednoj kutiji.

Tehnički opis

Mjesto područje	0 - 1000 mm
Mjerni nastavak a	10 mm
Duljina skale	39 mm
Presjek mjerne vodilice	20×5 mm
Mjerni nastavak b	13 mm
Duljina mosta	250 mm
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,15 mm
Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Kalibriranje	A1
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000