



Univerzalni mjerni stol, duljina stola: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	442940 200
GTIN	4030234000121
Razred artikla	46K

Opis

Izvedba:

Čvrsto lijevano postolje; pravokutni mjerni stol. Površina mjernog stola kaljena i najfinije brušena s utorima za prašinu. Čvrsti, kaljeni odnosno tvrdo kromirani stup s navojem i maticom za učvršćivanje. Kaljena odnosno tvrdo kromirana namjestiva poprečna poluga za mjerne satove ili komparatore. Ø držača mjernog sata 8 mm, izmjenjivi (10 h7 na upit).

Ravnost ≤ 16 µm.

Tehnički opis

Širina stola	170 mm
Težina	23 kg
Ø stupa	35 mm
Poprečni krak Ø	22 mm
Maksimalna mjerna visina	175 mm
Duljina stola	215 mm

Istovar	180 mm
Standard	Standard proizvođača
Kalibriranje	D1
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Usluge

KalibriranjeMjerni stativ maks. veličina stola 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------