

**Mahr****Digitalni dubinomjer IP67 s i-wi, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418703 300
GTIN	4059192003487
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Mjerne površine su najfinije lepane. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani  $\varnothing$  1,5mm, 5mm duljine.

Jako veliki LCD-prikaz 11 mm visina brojki s ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi, otporan na prašinu i vlagu, vrijeme trajanja iznosi cca 3godine.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630. Bežični prijenos podataka na radio prijemnik i-wi br. 498912.

**Tehnički opis**

Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Duljina mosta	150 mm
Presjek mjerne vodilice	16x4 mm
Kalibriranje	A1

Mjerno područje	0 - 300 mm
Trajanje rada	26000 h
Prihvat	MAHR i-wi-radijski sustav
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / cola
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

## Pribor

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498912 STICK
Bazni produžetak 300 mm	418610

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Mjerni umetak za mjerenje udaljenosti Ø 4 mm	418630
Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498914 STICK
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032