

**Digitalni dubinomjer TWIN CAL IP 67, mjerno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418695 500
GTIN	7630041106510
Razred artikla	45A

**Opis****Izvedba:**

Veliki digitalni prikaz od 11 mm, zaštita IP67, kućište Soft touch, vrijeme trajanja baterije iznosi 12000sati, Standby aktivacija nakon 10min., automatsko isključenje nakon 2h, sučelje TLC-TWIN, upuštena mjerna površina širine 4 mm.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Univerzalno za mjerenje dubine, provrta, visine i udaljenosti.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

**Tehnički opis**

Trajanje rada	12000 h
Kalibriranje	A1
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB-priključak
Duljina mosta	150 mm
Mjerno područje	0 - 500 mm

Presjek mjerne vodilice	15×4 mm
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / cola
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500

## Pribor

Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975