



## Dubinomjer s kukom, mjerno područje: 300mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	418500 300
GTIN	4045197203700
Razred artikla	41Z

### Opis

#### Izvedba:

Mjerna letvica matirano kromirana. Mjerna letvica i mjerni klizač s čisto ugraviranom skalom. Tanka upuštena mjerna letvica s podjelom na obje strane. Okretom mjerne letvice **može se koristiti i kao normalni dubinomjer**. Mjerne površine najfinije brušene.

#### Dio isporuke:

Vel. 500 L u jednoj kutiji.

### Tehnički opis

Duljina skale	39 mm
Duljina mosta	150 mm
Presjek mjerne vodilice	12×4 mm
Dimenzija kukice b	10 mm
Dimenzija kukice a	28 mm
Mjerno područje	0 - 300 mm
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	Etui
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,08 mm
Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Kalibriranje	A2
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

## Usluge

DAkS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 300 mm	021230 300
KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 300 mm	021220 300