



Digitalni dubinomjer TWIN CAL IP 67, mjerno područje: 350mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	418697 350
GTIN	7630041106565
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni prikaz od 11 mm, zaštita IP67, kućište Soft touch, vrijeme trajanja baterije iznosi 12000sati, Standby aktivacija nakon 10min., automatsko isključenje nakon 2h, sučelje TLC-TWIN, upuštena mjerna površina širine 4 mm.

S graničnom pločom okretnom za 360° za opsežne mjerne zadatke.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Univerzalno za mjerenje dubine, provrta, visine i udaljenosti.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Duljina mosta	150 mm
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	TESA Link Connector TLC

Očitavanje	0,01 mm
Presjek mjerne vodilice	15×4 mm
Očitavanje	0,0005 col
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inč
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D	498918 D
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975