

Mitutoyo**Digitalni dubinomjer s izlazom podataka, mjereno područje: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418710 1000
GTIN	4946368377094
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Mjerni rezultat se prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepane.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnici art. 418744.

Podatkovni kabel br. 497080 i 497100.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 1000 mm
Presjek mjerne vodilice	20×6 mm
Kalibriranje	A1
Duljina mosta	250 mm
Prihvat	USB-priključak
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju

Odstupanje mjerenja E MPE	±0,07 mm
Standard	ISO 13385
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	Etui
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000

Pribor

Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 180 mm	418744 180
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabel tip D2	497080 D2
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497100 D1
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497085 USB2
Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 320 mm	418744 320
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497085 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Odašiljač tip S1	498966 S1

Pojedinačni dodatni produžeci duljina mosta 260 mm	418744 260
Priključni kablens Data tipkom tip D1	497085 D1
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975