



T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet, tip: 222080



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375300 222080
GTIN	4020772081058
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.

Standardna izvedba, kvaliteta 10.9 (za M6 – M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Dio isporuke:

Kompletno, s ekstra čvrstom podložnom pločicom br. 375340 i visokom maticom br. 375385.

Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

Tehnički opis

mala širina kamena a	21,7 mm
Širina kamena e	35 mm
Visina k	14 mm
Nazivna mjera T-utora	22 mm
Duljina navoja b	55 mm
Navoj G	M20
Duljina D (L)	80 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

