



T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet, tip: 1816160



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375300 1816160
GTIN	4020772081034
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.

Standardna izvedba, kvaliteta 10.9 (za M6 – M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Dio isporuke:

Kompletno, s ekstra čvrstom podložnom pločicom br. 375340 i visokom maticom br. 375385.

Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

Tehnički opis

Duljina navoja b	100 mm
Širina kamena e	28 mm
Visina k	10 mm
Nazivna mjera T-utora	18 mm
mala širina kamena a	17,7 mm
Navoj G	M16
Duljina D (L)	160 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

