

Mahr**Digitalni visinomjer Digimar, tip: 600****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	445320 600
GTIN	4059192017187
Razred artikla	43B

Opis**Izvedba:****Mjerni sustav:**

- Izvanredna mjerna točnost i točnost ponavljanja zahvaljujući optičkom inkrementalnom mjernom sustavu s glavom za dvostruko očitavanje.
- Dinamički sustav za detekciju omogućuje veliku preciznost ponavljanja.
- Sa zračnim oprugama, za lagano pomicanje bez trzaja.
- Precizno vođenje mjernih glava na vodilicama od čelika otpornog na koroziju.
- Motorizirana mjerna kolica omogućuju jednostavan tijek mjerenja.
- Detekcijska konstanta ostaje očuvana nakon isključivanja.
- Integrirana punjiva baterija za mjerenje neovisno o mreži.

Jedinica za upravljanje i prikaz:

- Velike i pregledne funkcijske tipke.
- Dobro čitljiv grafički LCD zaslon s pozadinskom rasvjetom.
- Smjernice za rukovanje preko lako razumljivih ikona.
- Mogućnost stavljanja dodatnih nultih točki na obradak.
- Sa kompenzacijom temperature putem senzora temperature.

Dio isporuke:

Uključuje jedinicu za upravljanje i prikaz, nosač br. 445410 vel. T6, mjerno ticalo br. 445420 vel. K6/51, blok za namještanje, napajanje br. 445432, bateriju Ni-MH br. 445430 i upute za rad.

Dodatni pribor:

Set mjernih ticala br. 445404.

Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Kalibriranje: E2

Mjerno područje: 600 mm

maksimalno područje primjene: 0 - 770 mm

Korak (namjestiv): 0,01 / 0,001 mm

Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm): $2,8 + L / 300 \mu\text{m}$ Preciznost ponavljanja, razina: $2 \mu\text{m}$ Preciznost ponavljanja, rupa: $3 \mu\text{m}$ **Tehnički opis**

Odstupanje od pravog kuta (frontalno)	20 μm
maksimalno područje primjene	0 - 770 mm
Težina	30 kg
Mjerno područje	600 mm
Ukupna visina	985 mm
Duljina površine noge	240 mm
Širina površine noge	250 mm
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm)	$2,8 + L / 300 \mu\text{m}$
Korak (namjestiv)	0,01 / 0,001 mm
Preciznost ponavljanja, razina	$2 \mu\text{m}$
Preciznost ponavljanja, rupa	$3 \mu\text{m}$
Snaga mjerenja	$1,0 \pm 0,2 \text{ N}$
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	445430
Kalibriranje	E2
Nazivni napon	4,8 V
Vrsta baterije	Nikal - metal hidrid
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Standard	Standard proizvođača

Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Visinomjer

Usluge

Kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm	014360 800
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkKS kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm	014600 800
Kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm	024000 800
DAkKS kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm	024010 800

Pribor

Garnitura mjernih ticala sadržaj (dijelovi) 6	445400 6
Mrežni adapter	445432
Priključni kabel tip D2	498940 D2
Nosač mjernog uložka tip T6	445410 T6
Priključni kabel tip USB2	498940 USB2
Priključni kabel tip R2	498940 R2
Garnitura mjernih ticala sadržaj (dijelovi) 11	445400 11
Kuglično ticalo tip K6/51	445420 K6/51
Akumulatorski blok 4,8 V	445430