

### 3D ticalo za bridove s indikatorom kratko, Stezna drška Ø: 16mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	359075 16
GTIN	4045197383136
Razred artikla	38D

#### Opis

##### Izvedba:

Sferno ticalo s oprugom štiti uređaj u slučaju prejakog kontakta.<br>Radni dijelovi su kaljeni i brušeni.

Točnost kontakta  $\pm 0,01$  mm.

##### Funkcija:

Kod **kontakta sfernog ticala i metalne komponente** zasvjetli lampica = identifikacija referentne točke.

##### Upotreba:

- **Poravnanje referentnih ploha ili bridova obratka.**
- **Određivanje središta rupa koncentrično prema vretenu.**

Kod dodira u Z-osi mora se na uređaju za prednamještanje odrediti i uzeti u obzir referentnu duljinu.

##### Dio isporuke:

Uključuje posebnu bateriju br. 081560 A23.

#### Tehnički opis

Stezna drška Ø	16 mm
Ukupna duljina	118 mm

sferno ticalo Ø	10 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 A23
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Senzor

---

**Pribor**

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije A23	081560 A23
---	------------