

Garant**3D ticalo analogno (Ø 4 mm)****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	359520
GTIN	4045197223302
Razred artikla	31T

Opis**Izvedba:**

- **Linearna skala.**
- **Prikladan za mjerenje.**
- **Precizan rad.**
- **Kompaktnom izvedbom izbjegava se kolizija kod mjerenja.**
- **Nepropusnost na prašinu i vodu = IP 67.**
- **Jednostavnoj preciznoj podešavanju koncentričnosti.**
- **Jedna skala za radijalno i aksijalno mjerenje.**

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- **S linearnom skalom.**
- **Jednostavno i precizno podešavanje koncentričnosti.**

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Precizna mjerna naprava za glodalice i strojeve za erodiranje. Za određivanje nultih točaka obratka, mjerenja duljina, središta provrta i referentnih bridova.

Dio isporuke:

Uključuje ticalo br. 359505 vel. 4.

Dodatni pribor:

Ticalo br. 359505 vel. 6.

Napomena:

Digitalno 3D ticalo br. 359500.
Ticala br. 359505 i zamjensko staklo br. 359510.

Tehnički opis

Rezervno staklo	359510
Ø prikaza	50 mm
Točnost očitavanja	0,01 mm
Ukupna duljina (kućište i ticalo)	134 mm
Radno područje x, y, z po osima	7 mm
slobodna duljina	40 mm
Rezervni krakovi	359505 4
Točnost mjerenja	0,01 mm
Ø drške	16 mm
Duljina drške	40 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Zamjensko ticalo za 3D taster Kugla ticala-Ø D 4 mm	359505 4
Weldon stezna glavaoblik AD Stezni Ø D1 16 mm	300410 16
Zamjensko ticalo za 3D taster Kugla ticala-Ø D 6 mm	359505 6
Zamjensko staklo za analogno 3D ticalo	359510
Zaštitna kapica za 3D ticalo	359512