

**T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) pojedinačni, tip: 202080****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375305 202080
GTIN	4020772084103
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

T vijak, kovan, valjani navoj.

Standardna izvedba, kvaliteta 10.9 (za M6 – M12) i kvaliteta 8.8 (za M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Dio isporuke:

Pojedinačno, bez matice i pločice.

Dodatni pribor:

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br. 375385.

Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

Tehnički opis

Visina k	12 mm
Nazivna mjera T-utora	20 mm
Duljina navoja b	55 mm
Širina kamena e	32 mm
mala širina kamena a	19,7 mm
Navoj G	M20
Duljina D (L)	80 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

