

Pomagalo za montažu, SK, za veličine prihvata: 40**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	358690 40
GTIN	2050001659200
Razred artikla	38D

Opis**Izvedba:**

- **Ojačanje vlaknima poliamida postiže se visoka stabilnost.**
- **Za vertikalnu i horizontalnu montažu alata.**
- **Jednostavno rukovanje.**
- **10-godišnje jamstvo protiv loma, oštećenja i pucanja.**
- **S 4 magneta u vodoravnom utoru (osiguranje!)**

Standard:

- **Poliamid s pojačanim vlaknima daje veliku čvrstoću.**
- **Za okomitu i vodoravnu montažu alata.**
- **S 4 držača magneta u vodoravnom prihvatniku**

Prednost:

Nema oštećenja na skupim alatima.

Upotreba:

Za montažu na radioničkom stolu.

Za jednostavno postavljanje i skidanje reznog alata i povlačnih vijaka na prihvata alata.

Odgovara :**ISO konusni prihvat SK40.**

Duljina: 120 mm

širina: 150 mm

Visina: 120 mm

Težina: 0,55 kg
prikladno za prihvati: SK 40

Tehnički opis

Duljina	120 mm
Težina	0,55 kg
za veličine prihvat	40 mm
širina	150 mm
Visina	120 mm
prikladno za prihvat	SK 40
Prihvat	SK
Vrsta proizvoda	Pomagalo za montažu