

**Garant****3D digitalno ticalo (Ø 4 mm)****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	359500
GTIN	4045197225764
Razred artikla	31T

**Opis****Izvedba:**

- **Velika preciznost i linearnost.** Prikladno za mjerenje obratka i mjerenje preko cijelog radnog područja.
- **Neovisno o upravljanju.**
- **Vrlo dobra mogućnost očitavanja zbog kombiniranog prikaza: Grafički stupci za dinamičke informacije o putanji; na digitalnom prikazu prikazuje se točna izmjerena vrijednost.**
- **Ugodno i jednostavno podešavanje rotacije.**
- **Veliko radno područje u svim smjerovima (x, y, z: 7 mm).**
- **Kompaktno metalno kućište.**
- **Predodređena točka loma.**
- **Otporno na prašinu i vodu (IP67).**

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Precizna mjerna naprava za glodalice i strojeve za erodiranje. Za određivanje nul točaka obratka, mjerenje duljina, središta provrta i referentnih površina.

**Dio isporuke:**

Uključuje bateriju br. 081560 vel. CR2032 i zamjensko ticalo br. 359505 vel. 4.

**Napomena:**

Zamjensko ticalo br. 359505.

**Tehnički opis**

Rezervni krakovi	359505 4
Težina	0,52 kg
slobodna duljina	40 mm
Radno područje x, y, z po osima	7 mm
Ukupna duljina (kućište i ticalo)	134 mm
Točnost mjerenja	< 0,01 mm
Hod za namještanje	± 0,4 mm
Ø drške	16 mm
Širina kućišta	65 mm
Duljina kućišta	82 mm
Dubina kućišta	39 mm
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,005 mm
Tip baterije	Gumb-baterija
Duljina drške	40 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Senzor

**Pribor**

Poklopac za bateriju	359514
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Zaštitna kapica za 3D ticalo	359512

Zamjensko ticalo za 3D taster Kugla ticala-Ø D 4 mm

359505 4