



T-utorni vijak (12.9.) pojedinačni, tip: 141250



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 375310 141250 |
| GTIN | 4020772086183 |
| Razred artikla | 35A |

Opis

Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.

Izvedba velike čvrstoće, kvaliteta 12.9

Standard:

DIN 787

Dio isporuke:

Pojedinačno, bez matice i pločice.

Dodatni pribor:

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br. 375385.

Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

Tehnički opis

| | |
|-----------------------|--------------|
| Širina kamena e | 22 mm |
| mala širina kamena a | 13,7 mm |
| Duljina navoja b | 35 mm |
| Visina k | 8 mm |
| Nazivna mjera T-utora | 14 mm |
| Navoj G | M12 |
| Duljina D (L) | 50 mm |
| Tip | 787 |
| Vrsta proizvoda | Utorni vijak |

