

**T-utorni vijak (12.9.) pojedinačni, tip: 1412100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375310 1412100
GTIN	4020772086671
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

T vijak, kovan, valjani navoj.

**Izvedba velike čvrstoće**, kvaliteta 12.9

**Standard:**

**DIN 787**

**Dio isporuke:**

**Pojedinačno**, bez matice i pločice.

**Dodatni pribor:**

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br. 375385.

**Napomena:**

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

**Tehnički opis**

mala širina kamena a	13,7 mm
Visina k	8 mm
Širina kamena e	22 mm
Duljina navoja b	65 mm
Nazivna mjera T-utora	14 mm
Navoj G	M12
Duljina D (L)	100 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

