

2D ticalo za bridove s indikatorom, Stezna drška Ø: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	359070 20
GTIN	4045197383112
Razred artikla	38D

Opis

Izvedba:

Sferno ticalo s oprugom štiti uređaj u slučaju prejakog kontakta.
Radni dijelovi su kaljeni i brušeni.

Točnost kontakta $\pm 0,01$ mm.

Funkcija:

Kod **kontakta sfernog ticala i metalne komponente** zasvjetli lampica = identifikacija referentne točke.

Upotreba:

- **Poravnanje referentnih ploha ili bridova obratka.**
- **Određivanje središta rupa koncentrično prema vretenu.**

Dio isporuke:

Uključuje posebnu bateriju br. 081560 A23.

Tehnički opis

Stezna drška Ø	20 mm
sferno ticalo Ø	10 mm
Ukupna duljina	94 mm

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 13ZL
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Senzor

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije A23	081560 A23
---	------------