



## T-utorni vijak (12.9.) pojedinačni, tip: 1412125



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375310 1412125
GTIN	4020772086206
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

T vijak, kovan, valjani navoj.

**Izvedba velike čvrstoće, kvaliteta 12.9**

#### Standard:

**DIN 787**

#### Dio isporuke:

**Pojedinačno**, bez matice i pločice.

#### Dodatni pribor:

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br. 375385.

#### Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

### Tehnički opis

Širina kamena e	22 mm
Duljina navoja b	75 mm
Visina k	8 mm
mala širina kamena a	13,7 mm
Nazivna mjera T-utora	14 mm
Navoj G	M12
Duljina D (L)	125 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

