

**T-utorni vijak (12.9.) pojedinačni, tip: 1616125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375310 1616125
GTIN	4020772087364
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

T vijak, kovan, valjani navoj.

Izvedba velike čvrstoće, kvaliteta 12.9

Standard:

DIN 787

Dio isporuke:

Pojedinačno, bez matice i pločice.

Dodatni pribor:

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br. 375385.

Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

Tehnički opis

Duljina navoja b	85 mm
mala širina kamena a	15,7 mm
Nazivna mjera T-utora	16 mm
Visina k	9 mm
Širina kamena e	25 mm
Navoj G	M16
Duljina D (L)	125 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

