

**T-utorni vijak (12.9.) pojedinačni, tip: 2020315****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 375310 2020315 |
| GTIN | 4020772086459 |
| Razred artikla | 35A |

Opis**Izvedba:**

T vijak, kovan, valjani navoj.

Izvedba velike čvrstoće, kvaliteta 12.9

Standard:

DIN 787

Dio isporuke:

Pojedinačno, bez matice i pločice.

Dodatni pribor:

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br. 375385.

Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

Tehnički opis

| | |
|-----------------------|--------------|
| Visina k | 12 mm |
| Duljina navoja b | 190 mm |
| mala širina kamena a | 19,7 mm |
| Nazivna mjera T-utora | 20 mm |
| Širina kamena e | 32 mm |
| Navoj G | M20 |
| Duljina D (L) | 315 mm |
| Tip | 787 |
| Vrsta proizvoda | Utorni vijak |

