

**T-utorni vijak (12.9.) pojedinačni, tip: 222080****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375310 222080
GTIN	4020772086343
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

T vijak, kovan, valjani navoj.

Izvedba velike čvrstoće, kvaliteta 12.9

Standard:

DIN 787

Dio isporuke:

Pojedinačno, bez matice i pločice.

Dodatni pribor:

Podložne pločice, vidi br. 375340 i visoke matice, vidi br. 375385.

Napomena:

· **Primjer očitavanja – veličina 6625 znači: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, duljina L = 25 mm.**

Tehnički opis

Nazivna mjera T-utora	22 mm
mala širina kamena a	21,7 mm
Duljina navoja b	55 mm
Visina k	14 mm
Širina kamena e	35 mm
Navoj G	M20
Duljina D (L)	80 mm
Tip	787
Vrsta proizvoda	Utorni vijak

