

Hartig

**Veliki precizni mikrometar s produženim uloškom, mjerno područje:  
300-400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420920 300-400
GTIN	4250099610802
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Čvrsti stremen od laganog metala, lakiran s efektom kovanog željeza s izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, tarnom spojkom i uređajem za stezanje. Najfinije lepane mjerne površine, obrađene tvrdim metalom. Točnost bolje od DIN 863. Mjerni opseg udvostručuje se zahvaljujući mogućnosti postavljanja lepanog produženog umetka s navojem, obrađenog tvrdim metalom. Unutarnji tuljci sa skalama za oba mjerna opsega.

**Prednost:**

Vrlo veliki mjerni opseg. Nakon postavljanja produženog umetka, mikrometar je odmah spreman za primjenu. Nije potreban etalon za podešavanje. Izravno očitavanje na skali s podjelom od 1/100 mm na velikom bubnju.

**Dio isporuke:**

Mikrometar s 1 produženim umetkom s navojem. Bez etalona.

**Napomena:**

Izvedba od mjernog područja 2000 mm dostupna na upit.  
Posebne izvedbe dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Mjerni bubanj Ø	24 mm
Težina	4,5 kg
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm

Vreteno za mjerni put	50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	300 - 400 mm
Vreteno Ø	10 mm
Kalibriranje	S3
Granica odstupanja	7 µm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

KalibriranjeObuhvatni mikrometar mjerno područje 300-400 mm	020450 300-400
--	----------------