

Mitutoyo**Digitalni mikrometar, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Digitalni mikrometar u kompaktnoj izvedbi. Ekstra veliki LCD-zaslon (7,5 mm). Mj. pov. s tvrdim metalom.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Tehnički opis

Kosina osovine	0,5 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Granica odstupanja	3 µm
Očitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B1
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda

Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm

022000 25

DAkkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm

022010 100

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357

081560 357