

**Podložna pločica, za navoj: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375340 M12
GTIN	4020772082840
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Ekstra čvrste, ravno prešane i kaljene, bridovi skošeni.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za steznu polugu.

Specijalno za stege i učvršćenja.

**Standard:**

**DIN 6340**

**Tehnički opis**

Ø bušenja $d_1$	13 mm
Vanjski Ø $d_2$	35 mm
Debljina glave h za navoj	5 mm
Tip	M12
Vrsta proizvoda	6340
	Podložna ploča

