

**Podložna pločica, za navoj: M27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375340 M27
GTIN	4020772082918
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Ekstra čvrste, ravno prešane i kaljene, bridovi skošeni.

Upotreba:

Posebno prikladno za steznu polugu.

Specijalno za stege i učvršćenja.

Standard:

DIN 6340

Tehnički opis

Debljina glave h	10 mm
za navoj	M27
Ø bušenja d ₁	28 mm
Vanjski Ø d ₂	68 mm
Tip	6340
Vrsta proizvoda	Podložna ploča

