

Garant**Tanki kutnik s osloncem, kaljen nehrđajući, točnost 00, duljina krakova:
75X50mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Razred artikla	41G

Opis

Izvedba:**Vrhunska točnost.** S dva skošena ravna brida na duljem kraku.

Prokaljen i popušten. Kontrolne površine su brušene i lepane, a ostale površine brušene.

S čvrstim ojačanim krakom.**Upotreba:**

Za ispitivanje s pozadinskim osvjetljenjem.

Tehnički opis

Pravokutnost	0,003 mm
Duljina duljeg kraka	75 mm
Presjek duljeg kraka	18×3 mm
Presjek kraćeg kraka	16×12 mm
Duljina kraćeg kraka	50 mm
Standard	DIN 875/00

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	F1
Vrsta proizvoda	Kutnik sa zašiljenim rubovima

Usluge

DAkS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750
KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 100 mm	025000 100