

Garant

Precizni kutnik od kaljenog VA čelika, ravna izvedba nehrđajući, točnost 00, duljina krakova: 75X50mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Vrhunska točnost. S dva skošena ravna brida na duljem kraku.

Prokaljen i popušten. Kontrolne površine su brušene i lepane, a ostale površine brušene.

Upotreba:

Za ispitivanje s pozadinskim osvjetljenjem.

Tehnički opis

Duljina kraćeg kraka	50 mm
Pravokutnost	0,003 mm
Presjek kraka	15×4 mm
Duljina duljeg kraka	75 mm
Standard	DIN 875/00
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	F1
Vrsta proizvoda	Kutnik sa zašiljenim rubovima

Usluge

DAkKS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750
KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 100 mm	025000 100