

Garant

Precizni kutnik od kaljenog VA čelika, ravna izvedba nehrđajući, točnost 00, duljina krakova: 150X100mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 450010 150X100 |
| GTIN | 4045197443960 |
| Razred artikla | 41G |

Opis**Izvedba:**

Vrhunska točnost. S dva skošena ravna brida na duljem kraku.

Prokaljen i popušten. Kontrolne površine su brušene i lepane, a ostale površine brušene.

Upotreba:

Za ispitivanje s pozadinskim osvjetljenjem.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Presjek kraka | 30×6 mm |
| Duljina kraćeg kraka | 100 mm |
| Pravokutnost | 0,004 mm |
| Duljina duljeg kraka | 150 mm |
| Standard | DIN 875/00 |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| sve dijelove | kaljeno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | F1 |
| Vrsta proizvoda | Kutnik sa zašiljenim rubovima |

Usluge

| | |
|--|------------|
| KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 300 mm | 025000 300 |
| DAkKS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm | 025010 750 |