

**Garnitura uređaja za mjerenje navoja, Ø žice: 0,250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422490 0,250
GTIN	2050001063496
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Mjerne žice za navoje su kaljene i najpreciznije lepene, držač je mat kromiran. Uskočni prsten u prihvatnoj rupi osigurava siguran, okretan smještaj na mjernom vretenu.

**Upotreba:**

Za određivanje Ø vanjskih navoja metodom tri žice u kombinaciji s jednim mikrometrom ili mjernom klupom.

**Dio isporuke:**

Garnitura se sastoji od jednog držača s mjernom žicom i jednog držača s dvije mjerne žice u plastičnoj kutiji.

**Napomena:**

**Kod narudžbe svakako navedite Ø mjernog vretena** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

**Tehnički opis**

za nagib navoja P	0,4
Ø žice	0,25 mm
za navoj	M2 / M2,3
Ispitna kladica M prema DIN 13 list 1	2,145 / 2,444 mm

Granica odstupanja	±1 µm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L16
Vrsta proizvoda	Žica za mjerenje navoja
za vreteno Ø	6,35 mm
za vreteno Ø	6,5 mm
za vreteno Ø	6,8 mm
za vreteno Ø	7,5 mm
za vreteno Ø	8 mm

## Usluge

Kalibriranje Žica za mjerenje navoja tip GMD	028900 GMD
DAkKS kalibriranje Žica za mjerenje navoja Tip GMD	028910 GMD