

**Garant****Kutnik bez oslonca nehrđajući, točnost 1, duljina krakova: 100X70mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	451030 100X70
GTIN	4045197443892
Razred artikla	41G

**Opis****Izvedba:**

Sve površine i skošenja precizno brušeni. Kontrolne površine fino brušene. Kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten. Isporuka u plastičnoj kutiji.

**Upotreba:**

Za kontrolu i preciznije radove.

**Točnost:**

**DIN 875 / 1** – tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,015 mm.

**Tehnički opis**

Pravokutnost	0,015 mm
Presjek kraka	20×5 mm
Duljina krakova	100×70 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Preciznost	1

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Kutnik bez oslonca

## Usluge

KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 100 mm	025000 100
DAkKS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750

## Pribor

Drvena kutija za duljinu krakova 100X70 mm	451600 100X70
--	---------------