

Mitutoyo

Digitalni mikrometar za mjerenje žljebova, mjerno područje: 50-75mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Jasno čitljivi (visine 7,5 mm) digitalni zaslon za brzo očitavanje. Dodatno očitavanje nonijem. Sinterirane, najfinije lepane mjerne površine od tvrdog metala, mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Fiksiranje steznim vijkom. Mjerna sila račne 5 – 10 N.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključen 1 etalon.1 baterija br. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnički opis

Mjerno područje	50 - 75 mm
Kalibriranje	B2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda	Mikrometar
-----------------	------------

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2