

**Mitutoyo****Digitalni mikrometar s tanjurastim mjernim površinama, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421660 50-75
GTIN	4946368507736
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Jasno čitljivi (visine 7,5 mm) digitalni zaslon za brzo očitavanje. Dodatno očitavanje nonijem.** Sinterirane, najfinije lepene mjerne površine od tvrdog metala, mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Fiksiranje steznim vijkom. Mjerna sila račne 5 – 10 N.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključen 1 etalon.1 baterija br. 81560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497445.

**Tehnički opis**

Paralelnost mjernih površina	6 µm
Mjerno područje	50 - 75 mm
Kalibriranje	B2
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju

Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50