




Plosnata T matica za utor, mjera utora b1 stroja i naprave: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375370 20
GTIN	4020772071745
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Precizno brušene za brže poravnavanje steznog alata koji moraju biti paralelno poravnati u odnosu na utor stola stroja. Na taj način više nije potreban mjerni sat.

Upotreba:

Plosnate matice su prikladne **kada se stega koristi na više strojeva s istom širinom utora stola stroja.**

Materijal:

Čelik C 15, kaljeni.

Točnost:

Dimenzija b = tolerancija h6.

Tehnički opis

Duljina	22 mm
za vijke DIN 84, DIN 912	M6×16
Mjera utora b ₁ stroja i naprave	20 mm
Visina H	10 mm
Tip	6322B
Vrsta proizvoda	Utorna matica

