


**Plosnata T matica za utor, mjera utora b1 stroja i naprave: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375370 10
GTIN	4020772071691
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Precizno brušene za brže poravnavanje steznog alata koji moraju biti paralelno poravnati u odnosu na utor stola stroja. Na taj način više nije potreban mjerni sat.

Upotreba:

Plosnate matice su prikladne **kada se stega koristi na više strojeva s istom širinom utora stola stroja.**

Materijal:

Čelik C 15, kaljeni.

Točnost:

Dimenzija b = tolerancija h6.

Tehnički opis

za vijke DIN 84, DIN 912	M4×10
Mjera utora b, stroja i naprave	10 mm
Duljina	20 mm
Visina H	8 mm
Tip	6322B
Vrsta proizvoda	Utorna matica

